

AGILA

2470PJO075R07-Ø27-30

EAN 4031582324785



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ●●●○○

Mozgás zajkibocsátása ●●●○○

Kopás ●●●○○

Korrozióálló képesség ●●●○○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Termék neve | Agila |
| Ház típusa | Forgóvillás görgő |
| Standard | EN12530 - Intézményi görgők |
| Teherbírás 3 km/h-nál | 75 kg |
| Statikus teherbírás | 150 kg |
| Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -10 °C |
| Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 40 °C |
| Összsúly | 103 mm |
| Összsúly | 0,341 kg |

KERÉK

| | |
|------------------------------|----------------------------|
| Felépítmény anyaga | Polipropilén |
| Futófelület anyaga | Termoplasztikus gumi |
| Csapágy | Siklócsapágy |
| Szálvédők | Futófelület védelem nélkül |
| Átmérő | 75 mm |
| Futófelület szélessége | 25 mm |
| A futófelület keménysége (A) | 87 Shore A |

VÁZ

| | |
|--------------|--------------------|
| Anyag | Acéllemez, közepes |
| Villa alakja | Széles |
| Forgócsapágy | Kétsoros golyó |
| Ellensúlyoz | 24 mm |
| Körbeforgás | 61,5 mm |
| Körbeforgás | 123 mm |

SZERELVÉNY

| | |
|---------------------------|---|
| Szerelvény típusa | Szintetikus feszítő, kerek |
| Befeszítőcsap (minimális) | 27 mm |
| Befeszítőcsap (minimális) | 30 mm |
| Tipppek | Kérjük, rendeléskor jelezze a szükséges csőbelső átmérőt. |

AGILA

2470PJO075R07-Ø27-30

EAN 4031582324785



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

MŰSZAKI RAJZOK

