

DURATECH

TOP 080X74-Ø20 HL80

EAN 4031582331028
订单号 00829536



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

轮子

轮体材料	聚酰胺，重
胎面材料	与轮子体相同
轴承	精密滚珠轴承
轮子颜色	天然白色
侧盖	无螺纹护罩
直径	80 mm
胎面宽度	74 mm
轴孔直径	20 mm
中心长度	80 mm
轮体宽度	74 mm
胎面硬度 (D)	75 岸 D
轴承类型	6204ZV

表现

滚动性能	● ● ● ● ●
运动噪音	● ● ○ ○ ○
损耗	● ● ● ● ●
耐腐蚀性	● ● ● ○ ○

核心属性

产品名称	Duratech
标准	EN12533 - 重载脚轮
4 公里/小时的载重	700 kg
6 公里/小时的载重	560 kg
静态载重	1400 kg
温度范围 (最低)	-40 ° C
温度范围 (最大)	80 ° C
总重量	0.449 kg

DURATECH

TOP 080X74-Ø20 HL80

EAN 4031582331028

订单号 00829536



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

技术图纸

