

# STYLEA

5925UJI075P41-38X38 TFR

EAN 4031582385748



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Performance du rouleau    | ● ● ● ● ○ |
| Bruit de mouvement        | ● ● ● ● ○ |
| Attrition                 | ● ● ● ● ○ |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ● ○ |

## ATTRIBUTS DE BASE

|                                 |                                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------|
| Nom du produit                  | Stylea                                  |
| Type                            | Roulette pivotante avec Blocage de roue |
| Standard                        | EN12528 - Roulettes d'ameublement       |
| Conducteur électrique           | Non                                     |
| Inoxydable                      | Non                                     |
| Plage de température (minimale) | -10 °C                                  |
| Plage de température (maximale) | 40 °C                                   |
| Hauteur                         | 87 mm                                   |
| Largeur totale                  | 53 mm                                   |
| Poids global                    | 0.21 kg                                 |

## CHAPE

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Matériau de la chape    | Polyamide              |
| Forme Chape             | Double Roue Roue Chape |
| Pivot                   | Tige pivotante         |
| Rayon d'encombrement    | 62 mm                  |
| Diamètre d'encombrement | 124 mm                 |
| Diamètre du dôme        | 20 mm                  |

## ROUE

|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| Matériau du corps     | Polyamide                        |
| Bandage               | Caoutchouc thermoplastique       |
| Roulement             | Moyeu lisse avec tube Entretoise |
| Axe                   | Rivelé                           |
| Pare-fils             | Sans protège-filet               |
| Diamètre              | 75 mm                            |
| Largeur du Bandage    | 8 mm                             |
| Dureté du Bandage (A) | 87 Shore A                       |

## RACCORD

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| Type de raccord                       | Plaque carrée |
| Longueur de plaque                    | 38 mm         |
| Largeur de plaque                     | 38 mm         |
| Longueur du trou de plaque (maximale) | 28 mm         |
| Largeur du trou de plaque (maximale)  | 28 mm         |
| Diamètre du trou de la plaque         | 4.4 mm        |