

NOVATECH

ITB 250x55-Ø25 HL60

EAN 4031582397987



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

RITENIS

Korpusa materiāls	Alumīnijs
Protektora materiāls	Poliuretāns, liets
Gūltnis	Foro con cava per chiavetta
Ritenis krāsa	Medus dzeltens (RAL1005)
Izplešanās armatūra	Bez vītņu aizsarga
Diametrs	250 mm
Protektora platums	55 mm
Ass atveres diametrs	25 mm
Rumbas garums	60 mm
Korpusa platums	55 mm
Protektora cietība (A)	92 Krasts A
Protektora cietība (D)	42 Krasts D

VEIKTSPĒJA

Rullļa veiktspēja	● ● ● ● ○
Kustības trokšnis	● ● ● ○ ○
Nodilums	● ● ● ● ○
Korozijas izturīgs	● ● ● ○ ○

PAMATA ATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Novatech
Korpusa tips	Ritenis
Standarta	EN12532 - Transporta aprīkojums
Kravnesība pie 4 km/h	1200 kg
Kravnesība pie 6 km/h	1000 kg
Elektrovadītspējīga	Nē
Nerūsējošais	Nē
Statiskā kravnesība	2000 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-10 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	60 °C
Kopējais svars	1,85 kg

