

NOVATECH

ETP085X90-Ø17 HL90

EAN 4031582369465



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullļa veikspēja	● ● ● ● ○
Kustības troksnis	● ● ● ○ ○
Nodilums	● ● ● ● ○
Korozijas izturīgs	● ● ● ○ ○

PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Novatech
Korpusa tips	Ritenis
Kravnesība pie 3 km/h	800 kg
Statiskā kravnesība	1600 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-20 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	60 °C

RITENIS

Korpusa materiāls	Tērauds, dzelzs
Protektora materiāls	Poliuretāns, liets
Gūltnis	Cuscinetti a sfere di precisione
Izplešanās armatūra	Ar vītņu aizsargu
Diametrs	85 mm
Protektora platums	90 mm
Ass atveres diametrs	17 mm
Rumbas garums	90 mm
Protektora cietība (A)	92 Krasts A
Gultņa veids	6303

NOVATECH

ETP085X90-Ø17 HL90

EAN 4031582369465



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNISKIE RASĒJUMI

