

DELTA CENTRAL

3645ITP160P67 OH225 SOFT CV

EAN 4031582366501
Номер заказа 00835383



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона	● ● ● ○ ○
Шум движения	● ● ● ○ ○
Исчезновение	● ● ● ● ○
Устойчивость к коррозии	● ● ● ○ ○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Delta central
Тип	Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса
Стандартный	EN12532 - Транспортировочное оборудование
Грузоподъемность при 4 км/ч	550 kg
Грузоподъемность при 6 км/ч	440 kg
Грузоподъемность статическая	1100 kg
Диапазон температур (минимальный)	-10 °C
Диапазон температур (максимальный)	60 °C
Общая высота	225 mm
Общая ширина	94 mm
Общий вес	3,89 kg

КОЛЕСО

Материал корпуса	Алюминий
	мягкий
	выпуклый
Материал протектора	Полиуретан, Литой
Подшипник	Прецизионный шариковый подшипник
Ось	Винт с гайкой
Цвет Колесо	Серый цвет дорожного движения A (RAL7042)
Защита от проводов	Без защиты резьбы
Диаметр	160 mm
Ширина Протектор	50 mm
Ширина тела	50 mm
Твердость Протектор (A)	92 Береговая A
Твердость Протектор (D)	42 Береговая D

КРОНШТЕЙН

Материал	Стальной лист, тяжелый
Форма Вилы	Широкая, Усиленный
Поворотный узел	Прецизионный шариковый подшипник
Цвет	Пассивированный голубым
Офсет (Смещение)	55 mm
Радиус поворота	135 mm
Поворотное соединение	270 mm
Диаметр купола	94 mm

ФИТИНГ

Тип фитинга	Пластина с центральным замком
Длина пластины	142 mm
Ширина пластины	110 mm
Длина отверстия пластины (максимальная)	77,5 mm
Ширина отверстия пластины (максимальная)	105 mm
Диаметр отверстия пластины	13 mm

DELTA CENTRAL

3645ITP160P67 OH225 SOFT CV

EAN 4031582366501

Номер заказа 00835383



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

