

KAPPA

9682FTP200P63 CL67 WH-W60

EAN 4031582315806
Bestelnummer 00802967



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Verloop	● ● ● ● ○
Corrosieweerstand	● ● ● ● ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Kappa
Type	Zwenkwiel met dubbele rem, aan de kopzijde van het zwenkwiel
Standaard	EN12533 - Zwaarlast wielen
Draagvermogen bij 4 km/u	1200 kg
Draagvermogen bij 6 km/u	1000 kg
Statisch Draagvermogen	2000 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-10 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totale hoogte	245 mm
Totale breedte	116 mm
Totaal gewicht	8,872 kg

WIEL

Wielkern materiaal	Gietijzer
Materiaal loopvlak	Polyurethaan, Gegoten
Lager	Precisiekogellagers
As	Vastgeschroefd met moer
Kleur Wiel	Honinggeel (RAL1005)
Afdekkapjes	Met afdekkapjes
Diameter	200 mm
Breedte Loopvlak	60 mm
Breedte wielkern	60 mm
Hardheid van het loopvlak (A)	92 Shore A
Hardheid van het loopvlak (D)	42 Shore D

VORK

Materiaal	Gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar
Vork Vorm	Breed, versterkt
Zwenklager	Dubbele kogeldraaikrans, versterkt of roestvrij
Kleur	Blauw gepassiveerd
Offset	59 mm
Zwenk radius	160 mm
Uitzwenking	320 mm
	✓
Diameter koepel	111 mm

BEVESTIGING

Type bevestiging	Rechthoekige plaat
Lengte plaat	135 mm
Breedte plaat	110 mm
Lengte bevestigingsgat (minimaal)	75 mm
Lengte bevestigingsgat (maximaal)	80 mm
Breedte bevestigingsgat (minimaal)	75 mm
Breedte bevestigingsgat (maximaal)	105 mm
Diameter bevestigingsgat	11 mm

KAPPA

9682FTP200P63 CL67 WH-W60

EAN 4031582315806
Bestelnummer 00802967



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

