

# NOVATECH

ETP 082X28-Ø12 HL26

EAN 4031582318654

Номер заказа 00830658



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона ●●●●○

Шум движения ●●●○

Исчезновение ●●●●○

Устойчивость к коррозии ●●●○

## ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Novatech
Тип	Колесо
Стандартный	EN12532 - Транспортировочное оборудование
Грузоподъемность при 4 км/ч	350 kg
Грузоподъемность статическая	700 kg
Диапазон температур (минимальный)	-10 °C
Диапазон температур (максимальный)	60 °C
Общий вес	0,477 kg

## КОЛЕСО

Материал корпуса	Сталь, железо
Материал протектора	Полиуретан, Литой
Подшипник	Прецизионный шариковый подшипник
Цвет Колесо	Медово-желтый (RAL1005)
Защита от проводов	С защитой резьбы
Диаметр	82 mm
Ширина Протектор	28 mm
Диаметр отверстия Ось	12 mm
Длина хаба	26 mm
Ширина тела	28 mm
Твердость Протектор (A)	92 Береговая A
Твердость Протектор (D)	42 Береговая D
Тип подшипника	6201

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

