

# FOOTMASTER

FOOT MASTER GDR- 60-S-NYN

EAN 4031582413304



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

## КРОНШТЕЙН

Колір	Білий
Офсет (Зсув)	38 mm
Радіус повороту	63 mm
Поворотне з'єднання	126 mm
Діаметр ковпачка	70 mm

## КОЛЕСО

Носіння	Роликовий підшипник, зволожений
Колір Колесо	Чорний
Діаметр	50 mm
Протектор	25 mm
Ширина тіла	25 mm

## ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону	○○○○○
Шум руху	○○○○○
Атриція	○○○○○
Стойкість до корозії	○○○○○

## ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Footmaster
Тип	Поворотний Колісна опора
Обвантажопідйомність 3 км/год	250 kg
Електропровідність	Ні
Нержавіюча сталь	Ні
Статичний Вантажопідйомність	250 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-10 °C
Діапазон температур (максимальний)	90 °C
Загальна висота	82,5 mm
Загальна ширина	70 mm
Загальна вага	0,7 kg

# FOOTMASTER

FOOT MASTER GDR- 60-S-NYN

EAN 4031582413304

Номер замовлення 00062081  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

