

## STYLEA

5925XOI065L51-10 DOM32

EAN 4031582344134



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

## PRESTAZIONI

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Prestazioni di rotolamento | ● ● ● ○ ○ |
| Rumore                     | ● ● ● ○ ○ |
| Attrito                    | ● ● ● ● ● |
| Resistenza alla corrosione | ● ● ● ● ○ |

## ATTRIBUTI PRINCIPALI

|                                     |                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Nome del prodotto                   | Stylea                            |
| Tipo di alloggiamento               | Ruota girevole con freno semplice |
| Standard                            | EN12528 - Ruote per arredamento   |
| Portata a 3 km/h                    | 50 kg                             |
| Elettricamente conduttivo           | ✓                                 |
| Portata statica                     | 100 kg                            |
| Intervallo di temperatura (minimo)  | -10 °C                            |
| Intervallo di temperatura (massimo) | 40 °C                             |
| Altezza totale                      | 68 mm                             |
| Larghezza complessiva               | 46 mm                             |

## RUOTA

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Materiale del corpo         | Poilammide, elettricamente conduttivo |
| Materiale del battistrada   | Identico al nucleo                    |
| Cuscinetto                  | Cuscinetto piano con distanziale      |
| Asse                        | Rivettato                             |
| Parafili                    | Senza parafili                        |
| Diametro                    | 65 mm                                 |
| Larghezza battistrada       | 7 mm                                  |
| Durezza del Battistrada (D) | 75 Shore D                            |

## SUPPORTO

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Materiale                 | Poilammide         |
| Forma della forcella      | Supporto gemellato |
| Cuscinetto del supporto   | Perno, girevole    |
| Raggio di piroettamento   | 77 mm              |
| Ingombro di piroettamento | 154 mm             |
| Diametro cuffia superiore | 32 mm              |

## FISSAGGIO

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| Tipo di fissaggio | Foro cieco per perno B10 |
| Diametro del foro | 10 mm                    |

Club del  
progettista  
tedescoPremio  
InterzumPremio di  
Design IF

# STYLEA

5925XOI065L51-10 DOM32

EAN 4031582344134



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DISEGNI TECNICI

---

