

MONO

5025PJH080L51-10 ~9006/9011/9011/9011

EAN 4031582317138



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	● ● ● ● ○
运动噪音	● ● ● ● ○
损耗	● ● ● ● ○
耐腐蚀性	● ● ● ● ○

核心属性

产品名称	Mono
外壳类型	带轮刹的旋转脚轮
标准	EN12528 - 家具脚轮
3 km/h的载重	70 kg
导电	否
不锈	否
静态载重	140 kg
温度范围（最低）	-20 °C
最高温度范围	60 °C
总高	104 mm
总宽度	0 mm
总重量	0.14 kg

支架

外壳材料	聚酰胺
支架形状	已关闭
旋转轴承	阀杆旋转
颜色	白色铝质（RAL9006）
偏移量	34 mm
旋转半径	105 mm
转向干涉	210 mm
圆顶直径	0 mm

轮子

轮体材料	聚丙烯
胎面材料	热塑性橡胶
轴承	滑动轴承
胎面颜色	石墨黑（RAL9011）
轮子颜色	石墨黑（RAL9011）
侧盖	带螺纹防护装置
直径	80 mm
胎面宽度	24 mm
轴孔直径	0 mm
中心长度	0 mm
轮体宽度	24 mm
胎面硬度（A）	90 岸 A

固定件

固定件类型	B10 接头盲孔
螺栓孔直径	10 mm

MONO

5025PJH080L51-10 ~9006/9011/9011/9011

EAN 4031582317138



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

