

AGILA

2477PJO075B10-11x31

EAN 4031582403770



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produktā

VEIKTSPĒJA

Ruļļa veiktspēja	● ● ● ● ○
Kustības troksnis	● ● ● ● ○
Nodilums	● ● ● ● ○
Korozijas izturīgs	● ● ● ● ○

PAMATA ATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Agila
Korpusa tips	Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu
Standarta	EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi
Krāvnese pie 3 km/h	75 kg
Elektrovadītspējīga	Nē
Nerūsējošais	Nē
Statiskā krāvnese	150 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-20 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	60 °C
Kopējais augstums	103 mm
Kopējais platums	43 mm
Kopējais svars	0,3 kg

KRONŠTEINIS

Mājojļa materiāls	Tērauda loksne, vidēja
Dakšas forma	Plaša
Grozāmais gultnis	Divu bumbu sacikstes
Krāsa	Pasivēts ar zilu
Ofsets	24 mm
Pagrieziena rādiuss	80 mm
Grozāms savienojums	160 mm
Kupola diametrs	43 mm

RITENIS

Korpusa materiāls	Polipropilēns
Protektora materiāls	Termoplastiskas gumija
Gūltnis	Cuscinetto piano
Ritenis krāsa	Sudraba pelēka (RAL7001)
Izplešanās armatūra	Bez vītņu aizsarga
Diametrs	75 mm
Protektora platums	25 mm
Korpusa platums	25 mm
Protektora cietība (A)	87 Krasts A

UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas veids	Stienis ar satveršanas gredzenu, ar uznavu
Stieņa diametrs	11 mm
Stieņa garums	31 mm

AGILA

2477PJO075B10-11x31

EAN 4031582403770

Pasūtījuma numurs 00004458
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

