INFORMACIÓ DE PRODUCTE

ALPHA STAINLESS

8478IDG100P62 tread-1023

EAN 4031582347098



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll	●●●●○
El soroll del moviment	●●●●○
Atràcia	●●○○○
Resistència a a la corrosió	●●●●●

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Alpha stainless
Tipus	Rueda fija
Tracidad de carga a 4 km/h	80 kg
Conducció elèctrica	No
Inoxidable	Sí
Tracidad de carga estàtica	160 kg
Temperatura (mínim)	-30 °C
Temperatura màxima (màxim)	250 °C
Alçada total	128 mm
Àmplia general	85 mm
Pes total	0,61 kg

SUPORT

Material d'habitatge	Inoxidable, pesat
Forquilla Forma	Ample
Color	Inoxidable

RODA

Tread hardness	suau
Material corporal	Alumini
Material de la banda de rodadura	Danys, Resistent a la calor
El Bearing	Sec amb Bush
Eix	Estirada de nou
Roda de color	Metal·lúrgia
Protectors de fil	Sense vigilància
Diametralització	100 mm
Banda de rodadura ample	35 mm
Corporació ample	35 mm
La duresa del Banda de rodadura (A)	75 Shore A

FITACIÓ

Tipus de Fitting	Placa rectangular
Placa llarga	100 mm
Placa ampla	85 mm
Longitud del forat de placa (Minimum)	77 mm
Longitud del forat de placa (màxim)	60 mm
Amplària del forat de placa (Minimum)	77 mm
Amplària del forat de placa (màxim)	80 mm
Placa de diàmetre	9 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


ALPHA STAINLESS


8478IDG100P62 tread-1023


EAN 4031582347098

Número de comanda 00037682

Plànols del producte







© Copyright 2026 TENTE International GmbH