

## LUMINA

A520PJ050B10-11x20/10D45 9011/7042

EAN 4031582317152



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

## ЕФЕКТИВНІСТЬ

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Продуктивність рулону | ● ● ● ○ ○ |
| Шум руху              | ● ● ● ○ ○ |
| Атритація             | ● ● ● ○ ○ |
| Стійкість до корозії  | ● ● ● ○ ○ |

## ОСНОВНІ АТРИБУТИ

|                                    |                          |
|------------------------------------|--------------------------|
| Назва продукту                     | Lumina                   |
| Тип                                | Поворотний Колісна опора |
| ОбВантажопідйомність 3 км/год      | 40 kg                    |
| Електропровідність                 | Ні                       |
| Нержавіюча сталь                   | Ні                       |
| Статичний Вантажопідйомність       | 80 kg                    |
| Діапазон температур (мінімальний)  | -20 °C                   |
| Діапазон температур (максимальний) | 60 °C                    |
| Загальна висота                    | 61 mm                    |
| Загальна ширина                    | 54 mm                    |
| Загальна вага                      | 0,11 kg                  |

## КРОНШТЕЙН

|                     |                                          |
|---------------------|------------------------------------------|
| Матеріал корпусу    | Поліпропілен                             |
| Вила Форма          | Корпус подвійного КолесоКронштейнкуполом |
| Поворотний вузол    | Стрижень, обертання                      |
| Колір               | Графітовий чорний (RAL9011)              |
| Офсет (Зсув)        | 20 mm                                    |
| Радіус повороту     | 52 mm                                    |
| Поворотне з'єднання | 104 mm                                   |
| Діаметр ковпачка    | 45 mm                                    |

## КОЛЕСО

|                         |                                        |
|-------------------------|----------------------------------------|
| Матеріал тіла           | Поліпропілен                           |
| Матеріал протектору     | Термопластичний каучук                 |
| Носіння                 | Підшипник ковзання із Розпірка трубкою |
| Вісь                    | Згинання                               |
| Колір Протектор         | Дорожньо-сірий А (RAL7042)             |
| Колір Колесо            | Графітовий чорний (RAL9011)            |
| Захист різьби           | Без різьби                             |
| Діаметр                 | 50 mm                                  |
| Протектор               | 8 mm                                   |
| Діаметр отвору Вісь     | 0 mm                                   |
| Довжина хаба            | 0 mm                                   |
| Ширина тіла             | 8 mm                                   |
| Твердість Протектор (А) | 87 Прибережна А                        |

## ВСТАНОВЛЕННЯ

|                  |                                             |
|------------------|---------------------------------------------|
| Тип налаштування | Стрижень з кільцем для утримання, з кільцем |
| Діаметр Стрижень | 11 mm                                       |
| Довжина Стрижень | 20 mm                                       |

# LUMINA

A520PJ1050B10-11x20/10D45 9011/7042

EAN 4031582317152

Номер замовлення 00074223  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

