ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКТ

DURATECH

MOP 200x80-Ø40 HL90

EAN 4031582320060



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

КОЛЕСО

Матеріал тіла	Поліамід , надзвичайно важкий
Матеріал протектору	Ідентичність з корпусом Колесо
Носіння	Прецизійний кульковий підшипник
Колір Колесо	Природний білий
Захист різьби	Без різьби
Діаметр	200 mm
Протектор	80 mm
Діаметр отвору Вісь	40 mm
Довжина хаба	90 mm
Ширина тіла	80 mm
Твердість Протектор (D)	75 Прибережна D
Тип підшипника	6308

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону	●●●●●
Шум руху	●●○○○
Атритація	●●●●●
Стійкість до корозії	●●●○○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Duratech
Викиди CO2 (сфера 3)	29.11
Тип	Колесо
Стандартний	EN12533 — Колісні опори для великих навантажень
ОбВантажопідйомність 4 км/год	5400 kg
ОбВантажопідйомність 6 км/год	4500 kg
Електропровідність	Ні
Нержавіюча сталь	Ні
Статичний Вантажопідйомність	9000 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-40 °C
Діапазон температур (максимальний)	80 °C
Загальна вага	3,86 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


DURATECH

MOP 200x80-Ø40 HL90

EAN 4031582320060

Номер замовлення 00830849

Креслення продукту




© Copyright 2026 TENTE International GmbH

DURATECH

MOP 200x80-Ø40 HL90

EAN 4031582320060

Номер замовлення 00830849



© Copyright 2026 TENTE International GmbH