

## AGILA

2470DIK075R07-Ø19-21,5

EAN 4031582328110



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

## VEIKTSPĒJA

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Rullja veiktspēja  | ● ● ● ● ○ |
| Kustības trokšnis  | ● ● ● ● ○ |
| Nodilums           | ● ● ● ● ○ |
| Korozijas izturīgs | ● ● ● ● ○ |

## PAMATA ATRIBŪTI

|                                      |                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| Produkta nosaukums                   | Agila                            |
| Korpusa tips                         | Grozāmais atbalsta ritenis       |
| Standarta                            | EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi |
| Kravnesība pie 3 km/h                | 55 kg                            |
| Elektrovadītspējīga                  | Nē                               |
| Nerūsējošais                         | Nē                               |
| Statiskā kravnesība                  | 110 kg                           |
| Temperatūras diapazons (minimālais)  | -10 °C                           |
| Temperatūras diapazons (maksimālais) | 40 °C                            |
| Kopējais augstums                    | 103 mm                           |
| Kopējais svars                       | 0,47 kg                          |

## KRONŠTEINIS

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Mājojklā materiāls  | Tērauda loksne, vidēja |
| Dakšas forma        | Plašs                  |
| Grozāmais gultnis   | Divu bumbu sacīkstes   |
| Krāsa               | Pasivēts ar zilu       |
| Ofsets              | 24 mm                  |
| Pagrieziena rādiuss | 61,5 mm                |
| Grozāms savienojums | 123 mm                 |

## RITENIS

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Korpusa materiāls      | Lokšņu tērauds              |
| Protektora materiāls   | Cietā gumija, bez marķējuma |
| Gūltnis                | Coni di sfere               |
| Izplešanās armatūra    | Ar vītņu aizsargu           |
| Diametrs               | 75 mm                       |
| Protektora platums     | 25 mm                       |
| Protektora cietība (A) | 80 Krasts A                 |

## UZSTĀDĪŠANA

|                                          |                                                                   |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Uzstādīšanas veids                       | Sintētiskais paplašinātājs, apaļš                                 |
| Paplašinātāja stiprinājums (minimālais)  | 19 mm                                                             |
| Paplašinātāja stiprinājums (maksimālais) | 21,5 mm                                                           |
| Ieteikums                                | Pasūtiet, lūdzu, norādiet nepieciešamo caurules iekšējo diametru. |

# AGILA

2470DIK075R07-Ø19-21,5

EAN 4031582328110



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings

