

NOVATECH


RK.ETP085X90-Ø47X14

EAN 4031582329001

Numéro de commande 00828766



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance du rouleau	● ● ● ● ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Attrition	● ● ● ● ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Novatech
Type de boîtier	Roue
Standard	EN12532 - Équipement de transport
Capacité de charge à 4 km/h	800 kg
Capacité de charge à 6 km/h	640 kg
Statique Capacité de charge	1600 kg
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Poids global	1,156 kg

ROUE

Matériau du corps	Indéfini
Bandage	Polypropylène, souple
Diamètre	85 mm
Largeur du Bandage	90 mm
Dureté du Bandage (A)	92 Shore A
Dureté du Bandage (D)	42 Shore D
Diamètre Roulements à billes	47 mm
Largeur Roulements à billes	14 mm

NOVATECH

RK.ETP085X90-Ø47X14

EAN 4031582329001

Numéro de commande 00828766



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESSINS TECHNIQUES

