

KAPPA LOAD

9658FTP250P64 CL97

Numărul de comandă 00802704



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

PERFORMANȚĂ

Performanța rolei	● ● ● ● ○
Zgomot de mișcare	● ● ● ○ ○
Atriție	● ● ● ● ○
Rezistență la coroziune	● ● ● ● ○

ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Kappa load
Tip	Rola fixă
Standard	EN12533 - Role rezistente
Capacitate de încărcare la 4 km/h	2160 kg
Capacitate de încărcare la 6 km/h	1800 kg
Conductiv electric	Nu
Inoxidabil	Nu
Capacitate de încărcare statică	3600 kg
Interval de temperatură (minim)	-10 °C
Interval de temperatură (maxim)	60 °C
Înălțime totală	305 mm
Lățime totală	140 mm
Greutate totală	13,64 kg

FURCA

Materialul de construcție	Fontă sau fier forjat, greu
Formă Furcă	Larg, Rezistent
Culoare	Zink-fier (transparent)
Lubrication nipple	1

ROATĂ

Material pentru corp	Fontă
Material al benzii de rulare	Poliuretan, Turnată
Lagăr	Rulment cu bile de precizie
Axă	Înșurubat cu piuliță
Roată	Galben miere (RAL1005)
Protecție pentru filet	Cu protecție pentru filet
Diametru	250 mm
Benză de rulare	80 mm
Lățimea corpului	80 mm
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)	92 Pe malul A
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)	42 malul D

RACORD

Tip ajustare	Placă dreptunghiulară
Lungime placă	175 mm
Lățimea plăcii	140 mm
Lungime orificiu placă (maximă)	105 mm
Lățimea orificiului plăcii (maximă)	140 mm
Diametru orificiu placă	15 mm

KAPPA LOAD

9658FTP250P64 CL97

Numărul de comandă 00802704



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Desene ale produsului

