ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКТ

STYLEA

5925UOI065L51-10 KICK PEDAL

EAN 4031582404067



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону	●●●○○
Шум руху	●●●○○
Атритація	●●●○○
Стійкість до корозії	●●●●○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Stylea
Тип	Поворотний Колісна опора за допомогою Гальмо колеса
Стандартний	EN12528 — Меблеві колісні опори
ОбВантажопідйомність 3 км/год	50 kg
Електропровідність	Ні
Нержавіюча сталь	Ні
Статичний Вантажопідйомність	100 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-10 °C
Діапазон температур (максимальний)	40 °C
Загальна висота	68 mm
Загальна ширина	46 mm
Загальна вага	0,1 kg

КРОНШТЕЙН

Матеріал корпусу	Поліамід
Вила Форма	Кронштейн подвійного Колесо
Поворотний вузол	Стрижень, обертання
Радіус повороту	67 mm
Поворотне з’єднання	134 mm
Діаметр ковпачка	23 mm

КОЛЕСО

Матеріал тіла	Поліамід
Матеріал протектору	Ідентичність з корпусом Колесо
Носіння	Підшипник ковзання із Розпірка трубкою
Вісь	Згинання
Захист різьби	Без різьби
Діаметр	65 mm
Протектор	13,9 mm

ВСТАНОВЛЕННЯ

Тип налаштування	Глухий отвір для з’єднання B10
Діаметр Болт отвору Діаметр отвору	10 mm


© Copyright 2026 TENTE International GmbH


STYLEA

5925UOI065L51-10 KICK PEDAL

EAN 4031582404067

Креслення продукту





© Copyright 2026 TENTE International GmbH