

DELTA TWIN

9940ITP125P63 SOFT CV

EAN 4031582365658

Номер заказа 00837750



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона ●●●○○

Шум движения ●●●○○

Исчезновение ●●●●○

Устойчивость к коррозии ●●●○○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

| | |
|------------------------------------|---|
| Название продукта | Delta twin |
| Тип | Поворотное Колесная опора |
| Стандартный | EN12532 - Транспортировочное оборудование |
| Грузоподъемность при 4 км/ч | 750 kg |
| Грузоподъемность при 6 км/ч | 600 kg |
| Грузоподъемность статическая | 1500 kg |
| Диапазон температур (минимальный) | -10 °C |
| Диапазон температур (максимальный) | 60 °C |
| Общая высота | 178 mm |
| Общая ширина | 157 mm |
| Общий вес | 4,862 kg |

КОЛЕСО

| | |
|-------------------------|---|
| Материал корпуса | Алюминий |
| | мягкий |
| | выпуклый |
| Материал протектора | Полиуретан, Литой |
| Подшипник | Прецизионный шариковый подшипник |
| Ось | Винт с гайкой |
| Цвет Колесо | Серый цвет дорожного движения A (RAL7042) |
| Защита от проводов | Без защиты резьбы |
| Диаметр | 125 mm |
| Ширина Протектор | 50 mm |
| Ширина тела | 50 mm |
| Твердость Протектор (A) | 80 Береговая A |

КРОНШТЕЙН

| | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Материал | Чугун или кованный чугун, тяжелый |
| Форма Вилы | Кронштейн сдвоенного Колесо |
| Поворотный узел | Прецизионный шариковый подшипник |
| Цвет | Прозрачное Покрытие |
| Офсет (Смещение) | 55 mm |
| Радиус поворота | 126,5 mm |
| Поворотное соединение | 253 mm |
| Диаметр купола | 136 mm |

DELTA TWIN

9940ITP125P63 SOFT CV

EAN 4031582365658

Номер заказа 00837750



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ФИТИНГ

| | |
|---|------------------------|
| Тип фитинга | Прямоугольная пластина |
| Длина пластины | 137 mm |
| Ширина пластины | 105 mm |
| Длина отверстия пластины (минимальная) | 75 mm |
| Длина отверстия пластины (максимальная) | 80 mm |
| Ширина отверстия пластины (минимальная) | 105 mm |
| Ширина отверстия пластины (максимальная) | 105 mm |
| Диаметр отверстия пластины | 11 mm |

DELTA TWIN

9940ITP125P63 SOFT CV

EAN 4031582365658

Номер заказа 00837750

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

