



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

#### ЕФЕКТИВНІСТЬ

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Продуктивність рулону | ● ● ● ● ○ |
| Шум руху              | ● ● ● ● ○ |
| Атритація             | ● ● ● ● ○ |
| Стійкість до корозії  | ● ● ● ● ○ |

#### ОСНОВНІ АТРИБУТИ

|                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Назва продукту                     | Zeta                                  |
| Тип                                | Фіксований Колісна опора              |
| Стандартний                        | EN12532 - Транспортувальне обладнання |
| ОбВантажопідйомність 4 км/год      | 500 kg                                |
| ОбВантажопідйомність 6 км/год      | 400 kg                                |
| Електропровідність                 | Ні                                    |
| Нержавіюча сталь                   | Ні                                    |
| Статичний Вантажопідйомність       | 1000 kg                               |
| Діапазон температур (мінімальний)  | -30 °C                                |
| Діапазон температур (максимальний) | 80 °C                                 |
| Загальна висота                    | 240 mm                                |
| Загальна ширина                    | 117 mm                                |
| Загальна вага                      | 2,56 kg                               |

#### КРОНШТЕЙН

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| Матеріал корпусу | Сталевий лист, дуже важкий |
| Вила Форма       | Широка Підсилений          |
| Колір            | Пасивований блакитним      |

#### КОЛЕСО

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| Матеріал тіла           | Поліамід                        |
| Матеріал протектору     | Поліуретан, Інжекційний         |
| Носіння                 | Прецизійний кульковий підшипник |
| Вісь                    | Пригвинчено гайкою              |
| Колір Колесо            | Природний білий                 |
| Захист різьби           | 3 різьбовим поручителем         |
| Діаметр                 | 200 mm                          |
| Протектор               | 50 mm                           |
| Ширина тіла             | 50 mm                           |
| Твердість Протектор (A) | 92 Прибережна A                 |
| Твердість Протектор (D) | 42 Прибережна D                 |

#### ВСТАНОВЛЕННЯ

|                                           |                     |
|-------------------------------------------|---------------------|
| Тип налаштування                          | Прямокутна пластина |
| Довжина пластини                          | 137 mm              |
| Ширина тарілки                            | 117 mm              |
| Довжина отвору для планшета (мінімальна)  | 75 mm               |
| Довжина отвору для планшета (максимальна) | 80 mm               |
| Ширина отвору для планшета (мінімальна)   | 75 mm               |
| Ширина отвору для планшета (максимальна)  | 105 mm              |
| Діаметр отвору планшета                   | 11 mm               |

# ZETA

4688UAP200P63

EAN 4031582396485

Номер замовлення 00838444

Креслення продукту



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

