

FOOTMASTER

FOOT MASTER GAPHD-075-ASF-HUD



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ●●●●●

Mozgás zajkibocsátása ●●●●○

Kopás ●●●●○

Korrozióálló képesség ●●●●○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Footmaster
Ház típusa	Forgóvillás görgő
Teherbírás 3 km/h-nál	200 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-10 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	90 °C
Összsúly	115 mm
Teljes szélesség	90 mm
Összsúly	3,06 kg

KERÉK

Futófelület anyaga	Dupla karimás, nyomvonalas
Csapágy	Megmunkálatlan kerékagy
Átmérő	75 mm
Futófelület szélessége	23 mm
Test szélessége	23 mm

VÁZ

Ellensúlyoz	35 mm
Körbeforgás	75 mm
Körbeforgás	150 mm
Kupola átmérője	72 mm

SZERELVÉNY

Talplemez hossza	100 mm
Talplemez szélessége	100 mm
Lemezfurat hossza (minimális)	78 mm
Lemezfurat hossza (maximális)	64 mm
Lemezfurat szélessége (minimális)	78 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)	64 mm
Tengely furat átmérője	10,5 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GAPHD-075-ASF-HUD



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

MŰSZAKI RAJZOK

