

AGILA

2470DYK100P30-11

EAN 4031582341607
Bestelnummer 00006519

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ● ○
Verloop	● ● ● ○ ○
Corrosieweerstand	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Agila
CO ₂ -uitstoot (scope 3)	1,75 kg CO ₂ e
Type	Zwenkwiel
Standaard	EN12530 - Apparaten zwenkwielen
Draagvermogen bij 3 km/u	80 kg
Elektrisch geleidend	✓
Statisch Draagvermogen	160 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	85 °C
Totale hoogte	135 mm
Totale breedte	60 mm
Totaal gewicht	0,841 kg

WIEL

Wielkern materiaal	Staalplaat
Materiaal loopvlak	Massief rubber, zwart, elektrisch geleidend
Lager	Konuskogellager
Kleur Wiel	Blauw gepassiveerd
Afdekkapjes	Met afdekkapjes
Diameter	100 mm
Breedte Loopvlak	32 mm
Breedte wielkern	32 mm
Hardheid van het loopvlak (A)	80 Shore A

VORK

Materiaal	Staalplaat, medium
Vork Vorm	Breed
Zwenklager	Dubbele kogeldraaikrans
Kleur	Blauw gepassiveerd
Offset	38 mm
Zwenk radius	88 mm
Uitzwenking	176 mm
Diameter koepel	60 mm

BEVESTIGING

Type bevestiging	Boutgat
Diameter boutgat diameter	11 mm
Tip	Zwenkwielen kunnen worden gemonteerd met standaardschroeven van elke lengte.

AGILA

2470DYK100P30-11

EAN 4031582341607
Bestelnummer 00006519



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

