

ZETA

4687UAC160P63

EAN 4031582396416
Bestelnummer 00838467

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Slijtage	● ● ● ○ ○
Corrosiebestendigheid	● ● ● ● ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Zeta
Behuizingstype	Wielen met Totale vergrendeling
Standaard	EN12532 - Transportuitrusting
Draagvermogen bij 4 km/h	350 kg
Draagvermogen bij 6 km/h	280 kg
Statisch draagvermogen	700 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-30 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	80 °C
Totale hoogte	200 mm
Totale breedte	96 mm
Totaal gewicht	3,126 kg

WIEL

Materiaal wielkern	Polyamide
Materiaal loopvlak	Polyurethaan, Gespoten
Lagering	Precisie kogellagers Roestvrij
As	Geschroefd met moer
Wielkleur	Natuurlijk wit
Afdekkapjes	Met draadbeschermer
Diameter	160 mm
Breedte Loopvlak	40 mm
Breedte wielkern	40 mm
Hardheid van het Loopvlak (A)	92 Shore A
Hardheid van het Loopvlak (D)	42 Shore D

BEHUIZING

Materiaal	Staalplaat, zeer zwaar
Vork Vorm	Breed, Versterkt
Zwenklager	Twee balraces, Versterkt of Roestvrij
Kleur	Blauw gepassiveerd
Offset	55 mm
Zwenk radius	161 mm
Draaicirkel	322 mm
Diameter koepel	96 mm

FITTING

Type bevestiging	Rechthoekige plaat
Lengte plaat	137 mm
Breedte plaat	105 mm
Lengte plaatgat (minimaal)	75 mm
Lengte plaatgat (maximaal)	80 mm
Breedte plaatgat (minimaal)	75 mm
Breedte plaatgat (maximaal)	105 mm
Diameter plaatgat	11 mm

ZETA

4687UAC160P63

EAN 4031582396416
Bestelnummer 00838467



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

