

## STYLEA

5920UJI065L51-11 DOM23X43,6

EAN 4031582338423



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

## ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ●●●○○

Шум от движение ●●●○○

Привличане ●●●○○

Устойчив на корозия ●●●●○

## ОСНОВНИ АТРИБУТИ

|                                    |                          |
|------------------------------------|--------------------------|
| Име на продукта                    | Stylea                   |
| Тип корпус                         | Въртящ се Колело         |
| Стандартен                         | EN12528 – мебелни колела |
| Товароносимост при 3 км/ч          | 50 kg                    |
| Статичен Товароносимост            | 100 kg                   |
| Температурен диапазон (минимален)  | -10 °C                   |
| Температурен диапазон (максимален) | 40 °C                    |
| Обща височина                      | 91,5 mm                  |
| Обща ширина                        | 46 mm                    |

## КОЛЕЛО

|                       |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| Материал на тялото    | Полиамид                           |
| Материал на реазбата  | Термопластичен каучук              |
| Лагер                 | Плъзгащ лагер със Разделител тръба |
| Ос                    | Навлязъл                           |
| Предпазители за резби | Без предпазно устройство за резба  |
| Диаметър              | 65 mm                              |
| Ширина на Резба       | 7 mm                               |

## ВИЛКА

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Материал                    | Полиамид            |
| Форма Вилица                | Вилка на две Колело |
| Въртящ се лагер             | Щифт, завъртане     |
| Радиус на завъртане         | 53 mm               |
| Интерференция при завъртане | 106 mm              |
| Диаметър на купол           | 23 mm               |

## ПРИЛЯГАНЕ

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Тип на фитинга            | Сляп отвор за фитинг B10 |
| Диаметър на отворите Болт | 11 mm                    |

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

# STYLEA

5920UJI065L51-11 DOM23X43,6

EAN 4031582338423



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

---

