TERMÉKINFORMÁCIÓK

PURETECH

PVR 160x40-Ø20

EAN 4031582321296



A kép eltérhet az eredeti terméktől

KERÉK

Felépítmény anyaga	Polipropilén
Futófelület anyaga	Tömörgumi,fekete
Csapágy	Tűgörgős csapágy
Kerék színe	Grafitfekete (RAL9011)
Szálvédők	Futófelület védelem nélkül
Átmérő	160 mm
Futófelület szélessége	40 mm
Tengely furat átmérője	20 mm
Kerékagy hossza	58 mm
Test szélessége	40 mm
A futófelület keménysége (A)	80 Shore A

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye	●●●○○
Mozgás zajkibocsátása	●●●●○
Kopás	●●●○○
Korrozióálló képesség	●●●○○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Puretech
Ház típusa	Kerék
Standard	EN12532 - Szállítóeszközök
Teherbírás 4 km/h-nál	135 kg
Elektromosan vezető	Nem
Rozsdamentes	Nem
Statikus teherbírás	270 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-20 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	60 °C
Összsúly	0,84 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


PURETECH

PVR 160x40-Ø20

EAN 4031582321296

Rendelési szám 00023492

Termékrajzok



© Copyright 2026 TENTE International GmbH