

# LINEA

5947XSC100R05-22 RAL9002

EAN 4031582352771



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

## 성능

|        |           |
|--------|-----------|
| 롤 성능   | ● ● ● ● ● |
| 움직임 소음 | ● ● ● ○ ○ |
| 감원     | ● ● ● ● ○ |
| 부식방지   | ● ● ● ● ○ |

## 핵심 속성

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| 제품명            | Linea              |
| 하우징 유형         | 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 |
| 표준             | EN12530 - 장치 캐스터   |
| 3km/h에서의 적재 용량 | 120 kg             |
| 전기 전도성         | ✓                  |
| 적재 용량 정적       | 240 kg             |
| 온도 범위(최소)      | -10 °C             |
| 온도 범위(최대)      | 40 °C              |
| 총높이            | 120 mm             |
| 전체 너비          | 82 mm              |

전체 체중

0.925 kg



도이치  
디자이너 클럽



Interzum  
어워드



IF 디자인  
어워드

## 휠

|            |                   |
|------------|-------------------|
| 차체 재질      | 폴리아미드, 전기 전도성     |
| 트레드 재질     | 폴리우레탄, 주입, 전기 전도성 |
| 베어링        | 정밀 볼 베어링, 스테인리스   |
| 스레드 가드     | 스레드가드 포함          |
| 직경         | 100 mm            |
| 트레드 폭      | 20 mm             |
| 트레드의 경도(A) | 92 Shore A        |

## 하우징

|         |          |
|---------|----------|
| 재료      | 폴리아미드    |
| Fork 외형 | 트윈 휠 하우징 |
| 스위블 베어링 | 정밀 볼 베어링 |
| 오프셋     | 32 mm    |
| 회전 반경   | 108 mm   |
| 회전 간섭   | 216 mm   |
| 돔 직경    | 52 mm    |
| 스테인리스   | ✓        |

## 피팅

|       |           |
|-------|-----------|
| 피팅 유형 | 고체 스템, 원형 |
| 볼트 직경 | 22 mm     |
| 볼트 길이 | 40 mm     |

# LINEA

5947XSC100R05-22 RAL9002

EAN 4031582352771

## 기술 도면

---



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

