

# AGILA

2477PJO100R05-28

EAN 4031582301991



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

## VEIKTSPĒJA

Rullļa veiktspeja ●●●○○

Kustības troksnis ●●●○○

Nodilums ●●●○○

Korozijas izturīgs ●●●○○

## PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Agila
Korpusa tips	Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu
Standarta	EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi
Kravnēsība pie 3 km/h	80 kg
Statiskā kravnēsība	160 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-20 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	60 °C
Kopējais augstums	138 mm
Kopējais svars	0,982 kg

## RITENIS

Korpusa materiāls	Polipropilēns
Protektora materiāls	Termoplastiskas gumija
Gūltnis	Cuscinetto piano
Izplešanās armatūra	Bez vītņu aizsarga
Diametrs	100 mm
Protektora platums	32 mm
Protektora cietība (A)	87 Krasts A

## KRONŠTEINIS

Materiāls	Tērauda loksne, vidēja
Dakšas forma	Plašs
Grozāmais gultnis	Divu bumbu sacikstes
Ofsets	43,5 mm
Pagrieziena rādiuss	131 mm
Grozāms savienojums	262 mm

## UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas veids	Ciets stienis, apaļš
Skrūves diametrs	28 mm
Skrūves garums	45 mm

# AGILA

2477PJO100R05-28

EAN 4031582301991



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEHNISKIE RASĒJUMI

