MAXTECH

PNR260x75-Ø20 HL74 TFR

EAN 4031582400328

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



ROUE

Diamètre	260 mm
Largeur du bandage	75 mm
Diamètre de l'alésage	20 mm
Longueur de moyeu	74 mm

PERFORMANCE

Performance de roulage	●●●○○
Bruit de mouvement	●●●○○
Usure	●●●○○
Résistance à la corrosion	●●●○○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Maxtech
Capacité de charge à 3 km/h	75 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	150 kg
Poids	1.95 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

MAXTECH

PNR260x75-Ø20 HL74 TFR

EAN 4031582400328

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Dessins du produit

