

# AGILA TWIN

2977DIK075P30-10,3

EAN 4031582302899  
订单号 00003076



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

## 表现

|      |       |
|------|-------|
| 滚动性能 | ●●●○○ |
| 运动噪音 | ●●●●○ |
| 损耗   | ●●●○○ |
| 耐腐蚀性 | ●●●○○ |

## 核心属性

|           |                |
|-----------|----------------|
| 产品名称      | Agila twin     |
| 外壳类型      | 带全锁的旋转脚轮       |
| 标准        | EN12530 - 设备脚轮 |
| 3 km/h的载重 | 100 kg         |
| 静态载重      | 200 kg         |
| 温度范围 (最低) | -20 ° C        |
| 温度范围 (最大) | 85 ° C         |
| 总高        | 99 mm          |
| 总宽度       | 71 mm          |
| 总重量       | 0.869 kg       |

## 轮子

|          |                     |
|----------|---------------------|
| 轮体材料     | 钢板                  |
| 胎面材料     | 实心橡胶，不留痕，Shore A 63 |
| 轴承       | 圆锥球轴承               |
| 轮子颜色     | 蓝色钝化                |
| 侧盖       | 带螺纹防护装置             |
| 直径       | 75 mm               |
| 胎面宽度     | 25 mm               |
| 轮体宽度     | 25 mm               |
| 胎面硬度 (A) | 80 岸 A              |

## 支架

|      |         |
|------|---------|
| 材料   | 钢板，中号   |
| 支架形状 | 双轮子支架   |
| 旋转轴承 | 两个钢珠滚道  |
| 颜色   | 蓝色钝化    |
| 偏移量  | 31.3 mm |
| 旋转半径 | 99 mm   |
| 转向干涉 | 198 mm  |
| 圆顶直径 | 65 mm   |

## 固定件

|       |         |
|-------|---------|
| 固定件类型 | 螺栓孔     |
| 螺栓孔直径 | 10.3 mm |

# AGILA TWIN

2977DIK075P30-10,3

EAN 4031582302899  
订单号 00003076



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 技术图纸

