

STYLEA

5925UJI075S70-10X15 DOM20 TFR

EAN 4031582385731



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона	● ● ● ○ ○
Шум движения	● ● ● ○ ○
Исчезновение	● ● ● ○ ○
Устойчивость к коррозии	● ● ● ● ○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Stylea
Тип	Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса
Стандартный	EN12528 - Мебельные колесные опоры
Электропроводящий	Нет
Нержавеющая сталь	Нет
Диапазон температур (минимальный)	-10 °C
Диапазон температур (максимальный)	40 °C
Общая высота	83 mm
Общая ширина	54 mm
Общий вес	0,19 kg

КРОНШТЕЙН

Материал корпуса	Полиамид
Форма Вилы	Кронштейн сдвоенного Колесо
Поворотный узел	Стержень, поворотный
Радиус поворота	62 mm
Поворотное соединение	124 mm
Диаметр купола	20 mm
Диаметр резьбы	0 mm

КОЛЕСО

Материал корпуса	Полиамид
Материал протектора	Термопластичная резина
Подшипник	Подшипник скольжения с Проставка трубой
Ось	Заклепки
Защита от проводов	Без защиты резьбы
Диаметр	75 mm
Ширина Протектор	8 mm
Твердость Протектор (D)	75 Береговая D

ФИТИНГ

Тип фитинга	Стержень с резьбой с Шестигранник, сверху
Диаметр Стержень	10 mm
Длина Стержень	15 mm