

STORA

2370PJJ100P30-13 SYN.T/G

EAN 4031582365009

Objednáací číslo 00033004



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Výkon role	● ● ● ○ ○
Hluk pohybu	● ● ● ● ○
Úbytek	● ● ● ○ ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ○ ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Stora
Typ krytu	Otočné Kolečko
Standardní	EN12530 – Kolečka zařízení
Nosnost 3 km/h	80 kg
Statický Nosnost	160 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková výška	129 mm
Celková šířka	60 mm
Celková hmotnost	0,533 kg

KOLO

Materiál těla	Polyprpylen
Materiál běhounu	Termoplastická pryž
Ložisko	Valivé ložisko
Barva Kolo	Stříbrně šedá (RAL7001)
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdrem
Průměr	100 mm
Šířka Běhoun	32 mm
Šířka těla	32 mm
Tvrdost Běhoun (A)	87 Obuv A

UCHYCENÍ

Materiál	Ocelový plech, střední
Tvar Vídlice	Úzké
Otočné ložisko	Dva míčové závody
Barva	Pasivováno modrou
Offset	35 mm
Radius otočení	85 mm
Otočné rušení	170 mm
Průměr otočné kamery	60 mm

MONTÁŽ

Typ montáže	Díra na šroub
Průměr otvoru Matice	13 mm

STORA

2370PJJ100P30-13 SYN.T/G

EAN 4031582365009
Objednací číslo 00033004



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

