

# INTEGRAL TWIN LOAD

3944UAP150R36-32S30 D 9002 SP



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

## PRESTATIES

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Rolprestaties     | ● ● ● ● ○ |
| Bewegingsgeluid   | ● ● ● ● ○ |
| Verloop           | ● ● ● ● ○ |
| Corrosieweerstand | ● ● ● ● ○ |

## KERNKENMERKEN

|                              |                                                            |
|------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Productnaam                  | Integral twin load                                         |
| Type                         | Zwenkwiel met centrale, dubbele rem of richtingsvastzetter |
| Standaard                    | EN12531 - Zwenkwielen ziekenhuisbed                        |
| Draagvermogen bij 4 km/u     | 250 kg                                                     |
| Elektrisch geleidend         | Nee                                                        |
| Roestvrij                    | Nee                                                        |
| Statisch Draagvermogen       | 750 kg                                                     |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -25 °C                                                     |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 80 °C                                                      |
| Totale hoogte                | 193 mm                                                     |
| Totale breedte               | 74 mm                                                      |
| Totaal gewicht               | 2,32 kg                                                    |

## VORK

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Materiaal van de behuizing | Staalplaat, zwaar   |
| Vork Vorm                  | Dubbele vorkwiel    |
| Zwenklager                 | Precisiekogellagers |
| Kleur                      | Grijs wit (RAL9002) |
| Offset                     | 45 mm               |
| Zwenk radius               | 124,5 mm            |
| Uitzwenking                | 249 mm              |
| Diameter koepel            | 70 mm               |

## WIEL

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Wielkern materiaal            | Polyamide              |
| Materiaal loopvlak            | Polyurethaan, Gespoten |
| Lager                         | Precisiekogellagers    |
| Kleur Wiel                    | Grijs wit (RAL9002)    |
| Afdekkapjes                   | Met afdekkapjes        |
| Diameter                      | 150 mm                 |
| Breedte wielkern              | 15 mm                  |
| Hardheid van het loopvlak (A) | 91 Shore A             |
| Hardheid van het loopvlak (D) | 40 Shore D             |

## BEVESTIGING

|                                           |                                                        |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Type bevestiging                          | Stift met Schakelnok voor profielstangen, korte Versie |
| Diameter Bout                             | 32 mm                                                  |
| Lengte Bout                               | 50 mm                                                  |
| Schroefdraad positie                      | 7 mm                                                   |
| Hoeveelheid bevestigingsgaten voor bouten | 2                                                      |