

AGILA

2478PJO075P60-67X60

EAN 4031582302387

Numéro de commande 00003910



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance du rouleau ●●●○○

Bruit de mouvement ●●●●○

Attrition ●●●○○

Résistance à la corrosion ●●●○○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Agila
Type	Roulette fixe
Standard	EN12530 - Roulettes de dispositifs
Capacité de charge à 3 km/h	75 kg
Statique Capacité de charge	150 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Hauteur	100 mm
Largeur totale	43 mm
Poids global	0,16 kg

ROUE

Matériau du corps	Polypropylène
Bandage	Caoutchouc thermoplastique
Roulement	Moyeu lisse
Couleur Roue	Gris argent (RAL7001)
Pare-fils	Sans protège-filet
Diamètre	75 mm
Largeur du Bandage	25 mm
Largeur du corps	25 mm
Dureté du Bandage (A)	87 Shore A

CHAPE

Matériau	Tôle d'acier, moyenne
Forme Chape	Galbé
Couleur	Zingué bleu
Diamètre du dôme	43 mm

RACCORD

Type de raccord	Plaque rectangulaire
Longueur de plaque	67 mm
Largeur de plaque	60 mm
Longueur du trou de plaque (minimale)	40 mm
Longueur du trou de plaque (maximale)	48 mm
Largeur du trou de plaque (minimale)	40 mm
Largeur du trou de plaque (maximale)	48 mm
Diamètre du trou de la plaque	6,3 mm

AGILA

2478PJO075P60-67X60

EAN 4031582302387

Numéro de commande 00003910



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESSINS TECHNIQUES

