

## NOVATECH

ITP200X50-Ø20 HL60 SUPER CONVEX R25

EAN 4031582444674



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

## RITENIS

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| Korpusa materiāls      | Alumīnijs                        |
| Protektora materiāls   | Poliuretāns, liets               |
| Gūltnis                | Cuscinetti a sfere di precisione |
| Izplešanās armatūra    | Bez vītņu aizsarga               |
| Diametrs               | 200 mm                           |
| Protektora platums     | 50 mm                            |
| Ass atveres diametrs   | 20 mm                            |
| Rumbas garums          | 60 mm                            |
| Protektora cietība (A) | 92 Krasts A                      |

## VEIKTSPĒJA

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Rullļa veiktspēja    | ● ● ● ○ ○ |
| Kustības troksnis    | ● ● ● ○ ○ |
| Nodilums             | ● ● ● ● ○ |
| Korozijas izturīgums | ● ● ● ○ ○ |

## PAMATAATRIBŪTI

|                                      |                                 |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| Produkta nosaukums                   | Novatech                        |
| Korpusa tips                         | Ritenis                         |
| Standarta                            | EN12532 - Transporta aprīkojums |
| Krāvnese pie 4 km/h                  | 700 kg                          |
| Statiskā krāvnese                    | 1400 kg                         |
| Temperatūras diapazons (minimālais)  | -20 °C                          |
| Temperatūras diapazons (maksimālais) | 60 °C                           |
| Kopējais svars                       | 1,457 kg                        |

# NOVATECH

ITP200X50-Ø20 HL60 SUPER CONVEX R25

EAN 4031582444674



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEHNISKIE RASĒJUMI

