

ELASTECH

IEP 160X50-Ø25 HL60

EAN 4031582319712
订单号 00828339



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

轮子

轮体材料	铝
胎面材料	弹性轮胎，黑色，硫化
轴承	精密滚珠轴承
轮子颜色	黑色黑墨水（类似 RAL9005）
侧盖	无螺纹护罩
直径	160 mm
胎面宽度	50 mm
轴孔直径	25 mm
中心长度	60 mm
轮体宽度	50 mm
胎面硬度 (A)	68 岸 A

表现

滚动性能	● ● ○ ○ ○
运动噪音	● ● ● ● ●
损耗	● ● ● ○ ○
耐腐蚀性	● ● ● ○ ○

核心属性

产品名称	Elastech
标准	EN12532 - 运输器械
4 公里/小时的载重	350 kg
6 公里/小时的载重	280 kg
静态载重	700 kg
温度范围 (最低)	-20 ° C
温度范围 (最大)	85 ° C
总重量	1.176 kg

ELASTECH

IEP 160X50-Ø25 HL60

EAN 4031582319712
订单号 00828339



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

技术图纸

