

# AGILA TWIN

2977PJO075P30-10,3

EAN 4031582302912  
Bestelnummer 00004157

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

## PRESTATIES

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Rolprestaties         | ● ● ● ○ ○ |
| Bewegingsgeluid       | ● ● ● ● ● |
| Slijtage              | ● ● ● ○ ○ |
| Corrosiebestendigheid | ● ● ● ○ ○ |

## KERNKENMERKEN

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| Productnaam                  | Agila twin                         |
| Type                         | Wielen met Totale vergrendeling    |
| Standaard                    | EN12530 - Hulpmiddelen zwenkwielen |
| Draagvermogen bij 3 km/h     | 100 kg                             |
| Statisch draagvermogen       | 200 kg                             |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -20 °C                             |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 60 °C                              |
| Totale hoogte                | 99 mm                              |
| Totale breedte               | 71 mm                              |
| Totaal gewicht               | 0,564 kg                           |

## WIEL

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Materiaal wielkern            | Polypropyleen                 |
| Materiaal loopvlak            | Thermoplastisch rubber        |
| Lagering                      | Glijlager                     |
| Wielkleur                     | Zilvergrijs (RAL7001)         |
| Afdekkapjes                   | Zonder schroefdraadbeschermer |
| Diameter                      | 75 mm                         |
| Breedte Loopvlak              | 25 mm                         |
| Breedte wielkern              | 25 mm                         |
| Hardheid van het Loopvlak (A) | 87 Shore A                    |

## BEHUIZING

|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| Materiaal       | Staalplaat, medium      |
| Vork Vorm       | Behuizing met twee Wiel |
| Zwenklager      | Twee balraces           |
| Kleur           | Blauw gepassiveerd      |
| Offset          | 31,3 mm                 |
| Zwenk radius    | 99 mm                   |
| Draaicirkel     | 198 mm                  |
| Diameter koepel | 65 mm                   |

## FITTING

|                  |         |
|------------------|---------|
| Type bevestiging | Boutgat |
| Boutgat diameter | 10,3 mm |

# AGILA TWIN

2977PJO075P30-10,3

EAN 4031582302912  
Bestelnummer 00004157



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE TEKENINGEN

