

DURATECH

TOP 085X75-Ø20 HL75

EAN 4031582331196

Номер на поръчката 00832613



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ● ● ● ● ●

Шум от движение ● ● ○ ○ ○

Привличане ● ● ● ● ●

Устойчив на корозия ● ● ● ○ ○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Duratech
Стандартен	EN12533 – Тежкотоварни колела
Товароносимост при 4 км/ч	750 kg
Товароносимост при 6 км/ч	600 kg
Статичен Товароносимост	1500 kg
Температурен диапазон (минимален)	-40 °C
Температурен диапазон (максимален)	80 °C
Общо тегло	0,208 kg

КОЛЕЛО

Материал на тялото	Полиамид, тежък
Материал на реазбата	Идентично с тяло на Колело
Лагер	Прецизен сачмен лагер
Цвят на Колело	Естествено бяло
Предпазители за резби	Без предпазно устройство за резба
Диаметър	85 mm
Ширина на Резба	75 mm
Диаметър на отворите Ос	20 mm
Дължина на центъра	75 mm
Ширина на тялото	75 mm
Твърдост на Резба (D)	75 Бръснач D
Тип лагер	6204

DURATECH

TOP 085X75-Ø20 HL75

EAN 4031582331196

Номер на поръчката 00832613



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

