

DURATECH HEAT

IOG 100X35-Ø8,4 CLIP

EAN 4031582347234



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

성능

롤 성능	● ● ● ○ ○
움직임 소음	● ● ○ ○ ○
감원	● ● ● ● ●
부식방지	● ● ● ● ●

핵심 속성

제품명	Duratech heat
표준	EN12532 - 운송 장비
4km/h에서의 적재 용량	125 kg
적재 용량 정적	250 kg
온도 범위(최소)	-40 °C
온도 범위(최대)	280 °C
전체 체중	0.341 kg

휠

차체 재질	알루미늄
트레드 재질	휠 차체와 동일
베어링	건식 베어링 부시
휠 색상	메탈릭
스레드 가드	스레드가드 없음
직경	100 mm
트레드 폭	35 mm
차축 홀 직경	8.4 mm
허브 길이	45 mm
차체 너비	35 mm
트레드의 경도(D)	95 쇼어 D

하우징

스테인리스	✓
-------	---

DURATECH HEAT

IOG 100X35-Ø8,4 CLIP

EAN 4031582347234



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

기술 도면

