

# AGILA

2470DYK050P30-11

EAN 4031582334852

Numéro de commande 00004435



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Performance de roulage    | ● ● ● ○ ○ |
| Bruit de mouvement        | ● ● ● ● ○ |
| Usure                     | ● ● ● ○ ○ |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ○ ○ |

## ATTRIBUTS PRINCIPAUX

|                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Nom du produit                  | Agila                           |
| Type de boîtier                 | Roulette pivotante              |
| Norme                           | EN12530 - Roulettes d'appareils |
| Capacité de charge à 3 km/h     | 40 kg                           |
| Conducteur d'électricité        | ✓                               |
| Capacité de charge statique     | 80 kg                           |
| Plage de température (minimale) | -20 °C                          |
| Plage de température (maximale) | 85 °C                           |
| Hauteur                         | 69 mm                           |
| Largeur totale                  | 43 mm                           |
| Poids                           | 0,18 kg                         |

## ROUE

|                          |                                                           |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Corps de roue            | Tôle d'acier                                              |
| Bandage                  | Caoutchouc semi-élastique, noir, conducteur d'électricité |
| Roulement                | Roulement à billes conique                                |
| Couleur de la roue       | Zingué bleu                                               |
| Pare-fils                | Avec pare-fils                                            |
| Diamètre                 | 50 mm                                                     |
| Largeur du bandage       | 19 mm                                                     |
| Largeur du corps de roue | 19 mm                                                     |
| Dureté du bandage (A)    | 80 Shore A                                                |

## CHAPE

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Matériau                | Tôle d'acier, moyenne    |
| Forme de la chape       | Galbée                   |
| Pivot                   | Double rangée de billes, |
| Couleur                 | Zingué bleu              |
| Déport                  | 24 mm                    |
| Rayon d'encombrement    | 49 mm                    |
| Diamètre d'encombrement | 98 mm                    |
| Diamètre du dôme        | 41 mm                    |

## FIXATION

|                          |                                                                                     |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Type de fixation         | Trou central                                                                        |
| Diamètre du trou central | 11 mm                                                                               |
| Note                     | Les roulettes peuvent être montées avec des vis standard de dimensions différentes. |

# AGILA

2470DYK050P30-11

EAN 4031582334852

Numéro de commande 00004435



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## PLANS TECHNIQUES

---

