

NOVATECH

ITP125x50-Ø20 HL60 super convex R25

EAN 4031582444650



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

RITENIS


Tread profile	izliekts
Korpusa materiāls	Alumīnijs
Protektora materiāls	Poliuretāns, liets
Gūltnis	Cuscinetti a sfera di precisione
Izplešanās armatūra	Bez vītņu aizsarga
Diametrs	125 mm
Protektora platums	50 mm
Ass atveres diametrs	20 mm
Rumbas garums	60 mm
Protektora cietība (A)	92 Krasts A

VEIKTSPĒJA

Rullļa veiktspēja	● ● ● ○ ○
Kustības troksnis	● ● ● ○ ○
Nodilums	● ● ● ● ○
Korozijas izturīgs	● ● ● ○ ○

PAMATA ATRIBŪTI


Produkta nosaukums	Novatech
Korpusa tips	Ritenis
Standarta	EN12532 - Transporta aprīkojums
Krāvēsība pie 4 km/h	400 kg
Elektrovadītspējīga	Nē
Nerūsējošais	Nē
Statiskā krāvēsība	800 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-20 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	60 °C
Kopējais svars	0,82 kg



NOVATECH

ITP125x50-Ø20 HL60 super convex R25

EAN 4031582441650



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.