

STYLEA

5920UOI065B10-11X20 DOM32

EAN 4031582310870
Bestelnummer 00078717



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Slijtage	● ● ● ● ●
Corrosiebestendigheid	● ● ● ● ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Stylea
Behuizingstype	Wielen
Draagvermogen bij 3 km/h	50 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-10 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	40 °C
Totale hoogte	72 mm
Totale breedte	46 mm
Totaal gewicht	0,124 kg

WIEL

Materiaal wielkern	Polyamide
Materiaal loopvlak	Identiek aan Wiel
Lagering	Glijlager met Afstandsbuis
As	Geklinkt
Afdekkapjes	Zonder schroefdraadbeschermer
Diameter	65 mm
Breedte Loopvlak	7 mm
Hardheid van het Loopvlak (D)	75 Shore D

BEHUIZING

Materiaal	Polyamide
Vork Vorm	Behuizing met twee Wiel
Zwenklager	Kraagpen, draaiend
Zwenk radius	53 mm
Draaicirkel	106 mm
Diameter koepel	32 mm

FITTING

Type bevestiging	Kraagpen met gripring, met kraag
Diameter stift	11 mm

STYLEA

5920UOI065B10-11X20 DOM32

EAN 4031582310870
Bestelnummer 00078717



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

