BASETECH

POR 100x36-Ø12 HL44,4

EAN 4031582320770

Numéro de commande 00020952



ROUE

Diamètre	100 mm
Largeur du bandage	36 mm
Diamètre de l'alésage	12 mm
Longueur de moyeu	44.4 mm
Largeur du corps de roue	36 mm

PERFORMANCE

Performance de roulage	●●●○○
Bruit de mouvement	●●●○○
Usure	●●●●○
Résistance à la corrosion	●●●○○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Basetech
Capacité de charge à 4 km/h	160 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	320 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Poids	0.14 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

BASETECH

POR 100x36-Ø12 HL44,4

EAN 4031582320770

Numéro de commande 00030952

Dessins du produit

