

# PURETECH

PIR 125x37-Ø12 HL48

EAN 4031582320350



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

## КОЛЕЛО

|                         |                                   |
|-------------------------|-----------------------------------|
| Материал на тялото      | Полипропилен                      |
| Материал на реазбата    | Плътна гума без маркировка        |
| Лагер                   | Ролков лагер                      |
| Цвят на Колело          | Графитно черно (RAL9011)          |
| Предпазители за резби   | Без предпазно устройство за резба |
| Диаметър                | 125 mm                            |
| Ширина на Резба         | 37 mm                             |
| Диаметър на отворите Ос | 12 mm                             |
| Дължина на центъра      | 48 mm                             |
| Ширина на тялото        | 37 mm                             |
| Твърдост на Резба (A)   | 80 бряг А                         |

## ИЗПЪЛНЕНИЕ

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Производителност на ролката | ● ● ● ○ ○ |
| Шум от движение             | ● ● ● ● ○ |
| Привличане                  | ● ● ● ○ ○ |
| Устойчив на корозия         | ● ● ● ○ ○ |

## ОСНОВНИ АТРИБУТИ

|                                    |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Име на продукта                    | Puretech                         |
| Тип                                | Колело                           |
| Стандартен                         | EN12532 - Транспортно оборудване |
| Товароносимост при 4 км/ч          | 100 kg                           |
| Електропроводим                    | Не                               |
| Неръждаемост                       | Не                               |
| Статичен Товароносимост            | 200 kg                           |
| Температурен диапазон (минимален)  | -20 °C                           |
| Температурен диапазон (максимален) | 60 °C                            |
| Общо тегло                         | 0.47 kg                          |

# PURETECH

PIR 125x37-Ø12 HL48

EAN 4031582320350

Номер на поръчката 00030824  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

