

# MAXTECH

PNP 175X30-Ø8 HL44

EAN 4031582320602

Numéro de commande 00005566



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

## ROUE

Corps de roue	Polypropylène
	souple
Bandage	Mousse de polyuréthane
Roulement	Roulement à billes de précision
Couleur de la roue	Noir
Pare-fils	Avec pare-fils
Diamètre	175 mm
Largeur du bandage	30 mm
Diamètre de l'alésage	8 mm
Longueur de moyeu	44 mm
Largeur du corps de roue	30 mm
Dureté du bandage (A)	70 Shore A

## PERFORMANCE

Performance de roulage ●●●○○

Bruit de mouvement ●●●●○

Usure ●●●○○

Résistance à la corrosion ●●●○○

## ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Maxtech
Type	Roue
Norme	EN12532 - roulette de manutention
Capacité de charge à 4 km/h	75 kg
Capacité de charge statique	150 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Poids	0,3 kg

# MAXTECH

PNP 175X30-Ø8 HL44

EAN 4031582320602

Numéro de commande 00005566



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## PLANS TECHNIQUES

---

