

LEVINA

5370PJP100P51 7001

EAN 4031582347470



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

성능

롤 성능	● ● ● ● ○ ○
움직임 소음	● ● ● ● ● ○
내마모성	● ● ● ● ○ ○
부식방지	● ● ● ● ● ○

핵심 속성

제품명	Levina
CO2 배출량 (범위 3)	1.22
하우징 유형	회전 캐스터
표준	EN12530 - 장치 캐스터
3km/h에서의 적재 용량	100 kg
전기 전도성	아니요
스테인리스	아니요
정지 중 하중용량	200 kg
온도 범위(최소)	-10 °C
온도 범위(최대)	40 °C
총높이	141 mm
전체 너비	59 mm
전체 체중	0.5 kg

하우징

주acket 자재	폴리아미드
Fork 외형	슬림
스위블 베어링	볼 레이스 2회
색상	실버 그레이(RAL7001)
오프셋	36 mm
회전 반경	86 mm
회전 간섭	172 mm
돔 직경	59 mm

휠

차체 재질	폴리프로필렌
트레드 재질	열가소성 고무
베어링	정밀 볼 베어링
휠 색상	실버 그레이(RAL7001)
스레드 가드	스레드가드 포함
직경	100 mm
트레드 폭	32 mm
차체 너비	32 mm
트레드의 경도(A)	87 Shore A

피팅

피팅 유형	직사각형 플레이트
플레이트 길이	95 mm
플레이트 너비	70 mm
플레이트 홀 길이(최대)	50 mm
플레이트 구멍 너비(최대)	75 mm
플레이트 구멍 직경	11 mm



유니버설
디자인 어
워드



도이처 디
자이너 클
럽

