

NOVATECH

FTP 200X80-Ø30 HL90

EAN 4031582319347

Objednávací číslo 00828810



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

KOLO

Materiál těla	Odlitek
Materiál běhounu	Polyuretan, Odlitý
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Barva Kolo	Medově žlutá (RAL1005)
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdem
Průměr	200 mm
Šířka Běhoun	80 mm
Průměr otvoru Šroub	30 mm
Délka poklice	90 mm
Šířka těla	80 mm
Tvrdost Běhoun (A)	92 Obuv A
Tvrdost Běhoun (D)	42 Shore D
Vhodné pro	linde

VÝKON

Výkon role	● ● ● ● ○
Hluk pohybu	● ● ● ○ ○
Úbytek	● ● ● ● ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ○ ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Novatech
Standardní	EN12533 – Heavy duty kolečka
Nosnost 4 km/h	1680 kg
Nosnost 6 km/h	1400 kg
Statický Nosnost	2800 kg
Rozsah teploty (minimální)	-10 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková hmotnost	6,992 kg

NOVATECH

FTP 200X80-Ø30 HL90

EAN 4031582319347
Objednáací číslo 00828810



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

