

## ALPHA

3478UFJ100P62

EAN 4031582327632

Номер на поръчката 00007173



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

## ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ● ● ● ○ ○

Шум от движение ● ● ● ● ●

Привличане ● ● ● ○ ○

Устойчив на корозия ● ● ● ○ ○

## ОСНОВНИ АТРИБУТИ

|                                    |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Име на продукта                    | Alpha                            |
| Тип                                | Фиксиран Колело                  |
| Стандартен                         | EN12532 - Транспортно оборудване |
| Товароносимост при 4 км/ч          | 160 kg                           |
| Статичен Товароносимост            | 320 kg                           |
| Температурен диапазон (минимален)  | -20 °C                           |
| Температурен диапазон (максимален) | 80 °C                            |
| Обща височина                      | 128 mm                           |
| Общо тегло                         | 0,605 kg                         |

## КОЛЕЛО

|                       |                                               |
|-----------------------|-----------------------------------------------|
| Материал на тялото    | Полиамид                                      |
|                       | мек                                           |
| Материал на реазбата  | Еластична гума, без маркировка, вулканизирана |
| Лагер                 | Ролков лагер                                  |
| Ос                    | Завинтен с гайка                              |
| Предпазители за резби | С предпазно устройство за резба               |
| Диаметър              | 100 mm                                        |
| Ширина на Резба       | 34 mm                                         |
| Твърдост на Резба (A) | 64 Бръснач A                                  |

## ВИЛКА

|              |                      |
|--------------|----------------------|
| Материал     | Стоманен лист, тежък |
| Форма Вилица | Обхват               |

## ПРИЛЯГАНЕ

|                                           |                   |
|-------------------------------------------|-------------------|
| Тип на фитинга                            | Правоъгълна плака |
| Дължина на плаката                        | 103 mm            |
| Ширина на плаката                         | 85 mm             |
| Дължина на отвора на плаката (минимална)  | 77 mm             |
| Дължина на отвора на плаката (максимална) | 80 mm             |
| Ширина на отвора на плаката (максимална)  | 60 mm             |
| Диаметър на отвора на плаката             | 9 mm              |

# ALPHA

3478UFJ100P62

EAN 4031582327632

Номер на поръчката 00007173



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

