

# DURATECH

MOP 200X80-Ø40 HL90

EAN 4031582320060

Objednávací číslo 00830849



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

## KOLO

Materiál středu	Polyamid, velmi těžký
Materiál běhounu	Identické s tělem Kolo
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Barva Kola	Přírodní bílá
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	200 mm
Šířka Běhoun	80 mm
Průměr otvoru pro šroub	40 mm
Délka náboje	90 mm
Šířka středu kola	80 mm
Tvrdost Běhoun (D)	75 Shore D
Typ ložiska	6308

## VÝKON

Valivý odpor	● ● ● ● ●
Hlučnost	● ● ○ ○ ○ ○
Opotřebení	● ● ● ● ●
Odolné vůči korozi	● ● ● ○ ○

## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Duratech
Typ	Kolo
Norma	EN12533 – Heavy duty kolečka
Nosnost 4 km/h	5400 kg
Nosnost 6 km/h	4500 kg
Statická Nosnost	9000 kg
Rozsah teploty (minimální)	-40 °C
Teplotní rozsah (maximální)	80 °C
Celková hmotnost	3,86 kg

# DURATECH

MOP 200X80-Ø40 HL90

EAN 4031582320060

Objednáací číslo 00830849



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNICKÉ VÝKRESY

