MAXTECH

UAR 160x40-Ø20 HL58 natural/3004

EAN 4031582323191

Numéro de commande 00029406



ROUE

Diamètre	160 mm
Largeur du bandage	40 mm
Diamètre de l'alésage	20 mm
Longueur de moyeu	58 mm
Largeur du corps de roue	40 mm

PERFORMANCE

Performance de roulage	●●●○○
Bruit de mouvement	●●●○○
Usure	●●●●○
Résistance à la corrosion	●●●○○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Maxtech
Capacité de charge à 4 km/h	350 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	700 kg
Plage de température (minimale)	-25 °C
Plage de température (maximale)	80 °C
Poids	0.67 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

MAXTECH

UAR 160x40-Ø20 HL58 natural/3004

EAN 4031582323191

Numéro de commande 00039406

Dessins du produit

